

GARDENIA



HI-CURE
230°C MAX

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Prima di sformare, lasciare raffreddare per qualche minuto.
4. Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera.
5. Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali (no microonde).
6. Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano rigare la superficie della teglia.
7. Non superare la temperatura massima di 230° C.
8. Per la pulizia dello stampo (dopo ogni suo utilizzo) si consiglia il lavaggio a mano con detersivi liquidi e si raccomanda di asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

Non usare lo stampo vuoto nel forno, perché potrebbe danneggiarsi, compromettendone la qualità.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Metallo di supporto | Acciaio Hi-Top |
| Rivestimento antiaderente | Skandia Xtreme Plus |
| Colore esterno | nero |
| Colore interno | nero |

BENEFIT LINEA



COTTURA SANA NO GRASSI

Rivestimento antiaderente ideale per una cottura sana, con meno grassi, grazie all'alto potere antiaderente. Grazie a questa caratteristica gli stampi con questo rivestimento sono facili da pulire.

PLUS LINEA

| | | | | |
|-------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|
| | | | | |
| Temperatura | Antiaderenza | Strati antiaderente | Resistenza ai graffi | Garanzia |



Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di BPA e PFOA.

USI E DIVIETI

