

Guardini®

MADE in ITALY

Rossana



HI-CURE
230°C
MAX

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Prima di sfornare, lasciare raffreddare per qualche minuto.
4. Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera.
5. Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali (no microonde).
6. Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano rigare la superficie della teglia.
7. Non superare la temperatura massima di 230° C.
8. Per la pulizia dello stampo (dopo ogni suo utilizzo) si consiglia il lavaggio a mano con detersivi liquidi e si raccomanda di asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

Non usare lo stampo vuoto nel forno, perchè potrebbe danneggiarsi, compromettendone la qualità.

DATI TECNICI

Metallo di supporto	Acciaio Hi-Top
Rivestimento antiaderente	Skandia Xtreme Plus
Colore esterno	rosso
Colore interno	grigio

BENEFIT LINEA



COTTURA UNIFORME

Rivestimento antiaderente appositamente studiato, dal basso spessore, che garantisce ottimi risultati per una cottura uniforme.

PLUS LINEA



Temperatura



Antiaderenza



Strati antiaderente



Resistenza ai graffi



Garanzia



Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di BPA.

USI E DIVIETI

