

Guardini®

MADE in ITALY

XBake



HI-CURE
230°C
MAX

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Prima di sfornare, lasciare raffreddare per qualche minuto.
4. Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera.
5. Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali (no microonde).
6. Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano rigare la superficie della teglia.
7. Non superare la temperatura massima di 230° C.
8. Per la pulizia dello stampo (dopo ogni suo utilizzo) si consiglia il lavaggio a mano con detersivi liquidi e si raccomanda di asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

Non usare lo stampo vuoto nel forno, perchè potrebbe danneggiarsi, compromettendone la qualità.

DATI TECNICI

Metallo di supporto	Acciaio Hi-Top
Rivestimento antiaderente	Ilag Ultimate
Colore esterno	blu
Colore interno	grigio

BENEFIT LINEA



Un innovativo rivestimento antiaderente privo di PTFE e PFAS, rinforzato con particelle ceramiche. Un importante passo avanti verso un ambiente più sostenibile.



L'acciaio utilizzato per questo stampo da forno è stato fornito con un XCarb® green steel certificate. Rappresenta significative riduzioni di CO₂ nei processi di produzione dell'acciaio. XCarb® è un marchio registrato da ArcelorMittal che simboleggia il suo percorso verso l'acciaio carbon neutral.

PLUS LINEA



Temperatura



Antiaderenza



Strati antiaderente



Resistenza ai graffi



Garanzia

USI E DIVIETI

